

**TM**  
**TM 3/18 HF/HB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pouzdra TM neobsahují žádné halogeny a prakticky žádné škodlivé látky. Pouzdra jsou určena pro štítky TM-I 12 nebo TM-I 18. Zahrnují širokou škálu použití pro kabely a vodiče. Tento systém se zvláště osvědčil v dopravním strojírenství. Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči.

- Bez obsahu halogenů
- Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči
- TMX 18 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 3,6 mm)

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | TM 3/18 HF/HB                                                                                |
| Objednací číslo | <a href="#">1719830000</a>                                                                   |
| Verze           | TM, Objímka x 8.1 mm, Polyetylén LD, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 4 - 6.5 mm |
| GTIN (EAN)      | 4008190353186                                                                                |
| Mnž.            | 500 ks                                                                                       |

**TM**  
**TM 3/18 HF/HB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 8,1 mm | Šířka (v palcích)   | 0,319 inch |
| Výška          | 18 mm  | Výška (v palcích)   | 0,709 inch |
| Hloubka        | 9,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,366 inch |
| Čistá hmotnost | 0,28 g |                     |            |

### Obecné údaje

|           |               |                              |                 |
|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|
| Barevný   | Transparentní | Doporučená odvětví           | Doprava, Stroje |
| Halogen   | Ne            | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB              |
| Materiál  | Polyetylén LD | Rozsah provozní teploty      | -40...80 °C     |
| Typ tisku | prázdný       | Šířka                        | 8,1 mm          |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen                   | Ne                  | Průřez vodiče, max.       | 6 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 4 - 6,5 mm        |
| Vnější prům. vodiče, max. | 6,5 mm              | Vnější prům. vodiče, min. | 4 mm              |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |