

**VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek)
VG 11-K68 SKS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelové průchodky se spirálovou ochranou proti ohnutí
speciálně pro pružná připojení

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG 11-K68 SKS
Objednací číslo	1720490000
Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4008190358709
Mnž.	100 ks

VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek) VG 11-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	87 mm	Délka (v palcích)	3,425 inch
Čistá hmotnost	14,04 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	22 mm	Délka závitu	8 mm
Kabelové vývodky	PG	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění	CR	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	2,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	1,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	3 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	2 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	10 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5 mm	Vnější závít	PG 11

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD