

**VG K (standardní plastová kabelová průchodka)
VG M20-1/K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Šroubové spoje odpovídající vysokým požadavkům
stupně krytí IP 68

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20-1/K68
Objednací číslo	1772300000
Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248129966
Mnž.	50 ks

VG K (standardní plastová kabelová průchodka) VG M20-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	39,5 mm	Délka (v palcích)	1,555 inch
Čistá hmotnost	10,3 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	24 mm	Délka závitu	10 mm
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál		Poznámka: třída ochrany	IP 66 aplikace jsou možné pouze s těsnicím kroužkem pro šroubové spoje. Bez těsnicího kroužku pro šroubové spoje je možné pouze IP 54.
	Polyamid 6		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Standardy	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění	CR	Utahovací moment pojistné matice, max.	6 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min.	5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	6 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	6 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	5 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	12 mm
Vnější průměr kabelu, min.	6 mm	Vnější závit	M 20

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP STEP