

OMNIMATE Power - Powerbus series KO BU/SU10.16HP / BV/SV7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a uzamykací zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výroby a při provozu

Kódovací prvky a uzamykací zařízení jsou vloženy před montáží a nebo během montáže. Alternativa společnosti Weidmüller: online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou.

Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné.

Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KO BU/SU10.16HP / BV/SV7.62
Objednací číslo	1824410000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Černá, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4032248326716
Mnž.	50 ks
Údaje výrobku	
Balení	Box

OMNIMATE Power - Powerbus series KO BU/SU10.16HP / BV/SV7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 1,49 g

Balení

Balení	Box	Délka VPE	27 mm
Šířka VPE	65 mm	Výška VPE	108 mm

Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP GF	Barevný	Černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	1
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.1	27-44-04-92	eClass 9.0	27-44-04-92

Poznámky

Poznámky
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL DRIVES DE](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL HEATING ELECTR EN](#)
[FL APPL INVERTER EN](#)
[FL BASE STATION EN](#)
[FL ELEVATOR EN](#)
[FL POWER SUPPLY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)



Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



		1545710000	black	BLZ-KO SW	socket block / pin header black	
		1573010000	orange	BLZ-KO OR	socket block / pin header orange	
		order number	colour	title	usage	
General tolerance: DIN ISO 2768-mK 				Cat.no.: .		
		92434/0 10.04.17 HERTEL_S	16	Weidmüller 		
		Modification				
			Date	Name	KO BLZ../SL .. KODIERELEMENT ACCESSORY	
		Drawn	21.05.2015	HERTEL_S		
		Responsible		HERTEL_S		
		Scale: 10:1	Checked	18.04.2017		
Supersedes: .		Approved	LANG_T	Product file: BLZ 5.08		7147