

## LUP ZP 2.54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Podobné ilustraci

### Maximální napětí záleží na minimální vzdálenosti.

Mezidesky zvyšují povrchovou a vzdušnou vzdálenost mezi potenciály a umožňují vyšší jmenovité napětí a jasné oddělení, např. mezi napájením a nízkým napětím nebo různými ochrannými zónami.

Rybinový spoj umožňuje jednoduchou instalaci a zaručuje bezpečné připevnění. Další vlastnosti jsou následující:

- Rozteč rozšířena o 1,27 nebo 2,54 mm - všechny další kombinace jsou možné
- Barevné kódování zajišťuje vizuální rozlišení
- Různé tvary, standardní designy.

Je lepší se vyvarovat neúplným individuálním sestavám, protože jednotlivé svorkovnice se spojují k vytvoření jednotné ucelené jednotky. Předem sestavené komponenty na požádání.

Výhody: efektivní zpracování, zvýšená stabilita, zvýšená spolehlivost.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | LUP ZP 2.54 GY                                                            |
| Objednací číslo | <a href="#">1837580000</a>                                                |
| Verze           | Svorka PCB, Příslušenství, Mezilehlá deska, Oblázkově šedá, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN)      | 4032248347315                                                             |
| Mnž.            | 50 ks                                                                     |
| Údaje výrobku   |                                                                           |
| Balení          | Box                                                                       |

## LUP ZP 2.54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 1,26 g

### Balení

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| Balení    | Box   | Délka VPE | 40 mm |
| Šířka VPE | 70 mm | Výška VPE | 90 mm |

### Parametry systému

Počet pólů 1

### Údaje o materiálu

|                                  |          |                                         |                |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|
| Izolační materiál                | PA       | Barevný                                 | Oblázkově šedá |
| Barevný graf (podobné)           | RAL 7032 | Skladovací teplota, min.                | -25 °C         |
| Skladovací teplota, max.         | 55 °C    | Max. relativní vlhkost během skladování | 80 %           |
| Provozní teplota, min.           | -50 °C   | Provozní teplota, max.                  | 100 °C         |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C   | Teplotní rozsah, instalace, max.        | 100 °C         |

### Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 4.0   | EC002643    |
| ETIM 5.0   | EC002643    | ETIM 6.0   | EC002643    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-26-92-01 |
| eClass 7.1 | 27-44-92-02 | eClass 8.1 | 27-44-92-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-04-01 | eClass 9.0 | 27-44-04-01 |

### Poznámky

Poznámky

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### LUP ZP 2.54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL BASE STATION EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)