

**DAE (ventilační prvek)  
DAE M12 SS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Prvky na vyrovnání tlaku zaručují dobrou ventilaci krabice  
a zamezují nahromadění kondenzace při současném  
zachování odpovídajícího IP stupně krytí.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | DAE M12 SS                                                                                                |
| Objednací číslo | <a href="#">1868550000</a>                                                                                |
| Verze           | DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN)      | 4032248440405                                                                                             |
| Mnž.            | 10 ks                                                                                                     |

## DAE (ventilační prvek) DAE M12 SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Délka          | 21,1 mm | Délka (v palcích) | 0,831 inch |
| Čistá hmotnost | 15,2 g  |                   |            |

### Všeobecné informace

|                                               |                                                                                |                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| AF velikost 1                                 | 17 mm                                                                          | Délka závitu                                  | 10 mm                          |
| Kabelové vývodky                              | metrické                                                                       | Materiál                                      | Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
| Proud vzduchu                                 | 0,4 l/min při 0,1 barech<br>$\Delta P$ , do 5,0 l/min při 1 baru<br>$\Delta P$ | Přívod vody                                   | > 1,5 barů                     |
| Rozsah provozní teploty, max.                 | 105 °C                                                                         | Rozsah provozní teploty, min.                 | -40 °C                         |
| Stoupání závitu                               | 1,5 mm                                                                         | Stupeň krytí                                  | IP66, IP68, IP69K              |
| Stupeň krytí s GWDR                           | IP66, IP68, IP69K                                                              | Těsnicí O-kroužek                             | NBR                            |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 1,5 Nm                                                                         | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 1,5 Nm                         |
| Vnější závit                                  | M 12                                                                           |                                               |                                |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000814    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-09 | eClass 8.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                      |

### DAE (ventilační prvek) DAE M12 SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

