

TM
TM 205/30 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Naše rozsáhlá řada pouzder TM je vhodná pro všestranné použití. Pokrývají řadu různých aplikací: od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Tato řada nabízí tištěné značky s maximální ochranou proti vnějším vlivům. TM pouzdra umožňují flexibilní instalaci. Existuje pět různých délek (12, 15, 18, 20, a 30 mm) a jedenáct velikostí - typ značky pro každé pouzdro.

- Optimální ochrana pro tištěné značky
- Široká škála použití pro vodiče a kabely
- Jeden druh značky pro všechny průřezy
- TMX 30 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 4,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

Typ	TM 205/30 V0
Objednací číslo	1874790000
Verze	TM, Objímka x 14 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 10 - 14 mm
GTIN (EAN)	4032248488186
Mnž.	200 ks

TM TM 205/30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	1,77 g		

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	Typ tisku	prázdný
Šířka	14 mm		

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	35 mm ²	Průřez vodiče, min.	16 mm ²
Vnější prům. vodiče	10 - 14 mm	Vnější prům. vodiče, max.	14 mm
Vnější prům. vodiče, min.	10 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP