

TM
TM 0/18 TWIN HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



TM/HF Dvojitě oboustranné značení: 0,22 – 2,5 mm².
Dvojitá pouzdra umožňují oboustranné značení vodiče.
Pouzdra mohou být vybavena dvěma značkami TM-I 18
tak, aby se například dalo vyčíst označení vstupu i výstupu
kabelu na jednom místě. Průhledná pouzdra bez obsahu
halogenů lze použít na vodičích s vnějším průměrem od
1,3 do 4,0 mm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TM 0/18 TWIN HF/HB
Objednací číslo	1891810000
Verze	TM, Objímka x 5 mm, Polyetylén LD, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 1.3 - 2.6 mm
GTIN (EAN)	4032248504558
Mnž.	500 ks

TM TM 0/18 TWIN HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	0,278 g		

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polyetylén LD	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	5 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,22 mm ²	Vnější prům. vodiče	1,3 - 2,6 mm
Vnější prům. vodiče, max.	2,6 mm	Vnější prům. vodiče, min.	1,3 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP