

**VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci**Produktabbildung**

Mosazná kabelová průchodka pro stínění proti rušivým frekvencím s útlumem až 100 dB. Kontakt se stíněním pomocí pružné podložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20 - MS 1/EMV
Objednací číslo	1909510000
Verze	VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248536436
Mnž.	50 ks

VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem) VG M20 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	35,5 mm	Délka (v palcích)	1,398 inch
Čistá hmotnost	30,64 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	22 mm	Délka závitu	8 mm
Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr stínění, max.	12 mm	Průměr stínění, min.	5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu		Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
	1,5 mm	Těsnicí O-kroužek	NBR
Stupeň krytí s GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Těsnění	CR
Těsnění	NBR	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	15 Nm
Upínací vložka	Polyamid	Utahovací moment uzavřené matice, max.	10 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	12 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	12 mm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	8 Nm	Vnější závít	M 20
Vnější průměr kabelu, min.	6 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

**VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím
třmenem)
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

