

**VG K (standardní plastová kabelová průchodka)  
VG M16-K67 5-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelové průchodky pro profesionální použití v průmyslových aplikacích, které splňují nejvyšší požadavky kvality a bezpečnosti. Jsou k dispozici z polyamidu, polystyrenu a mosazi.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | VG M16-K67 5-10                                                                                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">1909680000</a>                                                                                          |
| Verze           | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN)      | 4032248536603                                                                                                       |
| Mnž.            | 50 ks                                                                                                               |

## VG K (standardní plastová kabelová průchodka) VG M16-K67 5-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Technické údaje

#### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Délka          | 40 mm  | Délka (v palcích) | 1,575 inch |
| Čistá hmotnost | 9,08 g |                   |            |

#### Všeobecné informace

|                                               |            |                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| AF velikost 1                                 | 22 mm      | Délka závitu                                  | 10 mm                             |
| Kabelové vývodky                              | metrické   | Klasifikace hořlavosti UL 94                  | V-2                               |
| Materiál                                      | Polyamid 6 | Rozsah provozní teploty, max.                 | 100 °C                            |
| Rozsah provozní teploty, min.                 | -20 °C     | Standardy                                     | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 |
| Stoupání závitu                               | 1,5 mm     | Stupeň krytí                                  | IP67                              |
| Těsnění                                       | NBR        | Utahovací moment pojistné matice, max.        | 4,75 Nm                           |
| Utahovací moment pojistné matice, min.        | 3,75 Nm    | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 4,75 Nm                           |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 3,75 Nm    | Utahovací moment uzavřené matice, max.        | 3,5 Nm                            |
| Utahovací moment uzavřené matice, min.        | 2,5 Nm     | Vnější průměr kabelu, max.                    | 10 mm                             |
| Vnější průměr kabelu, min.                    | 5 mm       | Vnější závit                                  | M 16                              |

#### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 |            |             |

#### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

#### Soubory ke stažení

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                      |