

**VG K (standardní plastová kabelová průchodka)  
VG M20-K67 6-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.  
Kabelové ucpávky, zásuvné konektory, zamykací prvky a  
mnoho dalších.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | VG M20-K67 6-12                                                                                                           |
| Objednací číslo | <a href="#">1909690000</a>                                                                                                |
| Verze           | VG K (standardní plastová kabelová průchodka),<br>Kabelové těsnění, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD<br>max. 12 mm, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN)      | 4032248536610                                                                                                             |
| Mnž.            | 50 ks                                                                                                                     |

## VG K (standardní plastová kabelová průchodka) VG M20-K67 6-12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Délka          | 39,5 mm | Délka (v palcích) | 1,555 inch |
| Čistá hmotnost | 9,96 g  |                   |            |

### Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Provozní teplota, max.        | 80 °C  | Provozní teplota, min.        | -20 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                      |