# VG K (standardní plastová kabelová průchodka)
# VG PG11-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelové průchodky pro profesionální použití v průmyslových aplikacích, které splňují nejvyšší požadavky kvality a bezpečnosti. Jsou k dispozici z polyamidu, polystyrenu a mosazi.

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | VG PG11-K67 |
| Objednací číslo | 1909780000 |
| Verze | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536702 |
| Mnž. | 50 ks |

# VG K (standardní plastová kabelová průchodka)
# VG PG11-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Délka | 37 mm | Délka (v palcích) | 1,457 inch |
| Čistá hmotnost | 8,78 g | | |

### Všeobecné informace

| | | | |
|---|---|---|---|
| AF velikost 1 | 22 mm | Délka závitu | 8 mm |
| Kabelové vývodky | PG | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Materiál | Polyamid 6 | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C | Stupeň krytí | IP67 |
| Těsnění | NBR | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 2,5 Nm |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 1,5 Nm | Utahovací moment uzavřené matice, max. | 3 Nm |
| Utahovací moment uzavřené matice, min. | 2 Nm | Vnější průměr kabelu, max. | 10 mm |
| Vnější průměr kabelu, min. | 5 mm | Vnější závit | PG 11 |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000441 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9,1 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Brožura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |