

**VG K (standardní plastová kabelová průchodka)
VG M16-1/K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Šroubové spoje odpovídající vysokým požadavkům
stupně krytí IP 68

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VG M16-1/K68
Objednávací číslo	1909860000
Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536788
Mnž.	50 ks

VG K (standardní plastová kabelová průchodka) VG M16-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	34,5 mm	Délka (v palcích)	1,358 inch
Čistá hmotnost	6,44 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	19 mm	Délka závitu	8 mm
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál		Poznámka: třída ochrany	IP 66 aplikace jsou možné pouze s těsnicím kroužkem pro šroubové spoje. Bez těsnicího kroužku pro šroubové spoje je možné pouze IP 54.
	Polyamid 6		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Standardy	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění	CR	Utahovací moment pojistné matice, max.	4,75 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min.	3,75 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	4,75 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	3,75 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	3,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	2,5 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	8 mm
Vnější průměr kabelu, min.	4 mm	Vnější závit	M 16

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP