

**VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka)
VG M32-1/MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Šroubové spoje odpovídající vysokým požadavkům
stupně krytí IP 68

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M32-1/MS68
Objednací číslo	1909930000
Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248536856
Mnž.	10 ks

VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka) VG M32-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	44 mm	Délka (v palcích)	1,732 inch
Čistá hmotnost	79,4 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	34 mm	AF velikost 2	34 mm
Délka závitu	8 mm	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Mosaz poniklovaná	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	NBR
Těsnění	CR	Upínací vložka	Polyamid
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	7 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	18 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	16 Nm
Vnější průměr kabelu, max.	21 mm	Vnější průměr kabelu, min.	15 mm
Vnější závit	M 32		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP