

**Příslušenství  
STB 21.6/45 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | STB 21.6/45 SW             |
| Objednací číslo | <a href="#">1936270000</a> |
| Verze           | Příslušenství, Patice      |
| GTIN (EAN)      | 4032248606009              |
| Mnž.            | 50 ks                      |

## Příslušenství STB 21.6/45 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 6,1 mm | Šířka (v palcích)   | 0,24 inch  |
| Výška          | 6,1 mm | Výška (v palcích)   | 0,24 inch  |
| Hloubka        | 45 mm  | Hloubka (v palcích) | 1,772 inch |
| Čistá hmotnost | 3,34 g |                     |            |

### Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |                               |        |

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Černá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |       |

### Další technická data

|                   |               |             |               |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž  | Typ montáže | Příšroubováno |
| Typ upevnění      | Příšroubováno |             |               |

### Rozměry

|                                   |         |                             |         |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Metrická velikost závitu, externí | O M3.0  | Hloubka zásuvného připojení | 11,1 mm |
| TS 35 offset                      | 45,5 mm |                             |         |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |

### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Příslušenství STB 21.6/45 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |