


DK řada DK OR 35 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Logické funkce AND, NAND, OR a NOR v modulárním svorkovém formátu se jmenovitým průřezem 4 mm². Každá má pět vstupů napájených – s logickými bránami – přes 24 V / 20 mA PNP výstup. Logické komponenty lze použít v mnoha aplikacích zahrnujících spojování signálů digitálních snímačů / akčních členů s automatizačním zařízením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DK OR 35 24VDC
Objednací číslo	8218440000
Verze	Funkční komponenta, Brána OR
GTIN (EAN)	4008190191252
Mnž.	5 ks

DK řada DK OR 35 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	65 mm	Délka (v palcích)	2,559 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0,472 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Čistá hmotnost	29,2 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-40 °C...60 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Vstup

Jmenovitá vstupní úroveň	24 V DC= vysoký, 0 V = nízký	Počet vstupů	5
Pulse duration	≥ 50 µs	Jmenovité napětí	Max. 30 V
Vstupní proud	Přibližně 1,5 mA na vstup (24 V)		

Výstup

Počet výstupů	1	Práh přepínání	Vysoké <15 V, Nízké < 9 V
Výstupní proud	max. 20 mA	proud impedance zátěže	≤ 600 Ω
Úroveň výstupu	PNP, Ub-1,8 V		

Obecné údaje

Galvanické oddělení	Bez oddělení	Input/Output	Logický modul
Lišta	TS 35	Napájecí napětí	24...30 V DC
Otevřené strany	pravá	Spotřeba proudu	< 5 mA
Typ připojení	Šroubové připojení	Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

Koordinace izolace

Izolace, napětí - vstup nebo výstup / lišta 4 kV _{eff}	Standardy	DIN EN 50178
---	-----------	--------------

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	4 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	4 mm ²

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001417	ETIM 5.0	EC001417
ETIM 6.0	EC001417	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-24-22-16	eClass 6.2	27-24-22-16
eClass 7.1	27-24-22-16	eClass 8.1	27-24-22-16
eClass 9.1	27-21-92-90	eClass 9.0	27-24-22-16

Datum vytvoření 19. července 2019 1:26:46 CEST

DK řada
DK OR 35 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity.pdf](#)

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

DK řada DK OR 35 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

