

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Podobné ilustraci

Modulární systém na bázi souprav představuje novou generaci zásuvných optočlenů. V centru se nachází inovativní reléová základna PXS nebo PXZ. PLUGSERIES je obzvláště servisově přívětivá a ideální spojení mezi SSR a aplikací. Klasické kontrolky SSR a LED se jednoduše zapojí, příchytka poskytuje bezpečné připnutí. Předem sestavené SSR spojky završují produktovou řadu. Zásuvné propojky ZQV 2,5 umožňují rychlé nastavení multiplexerů díky jednoduché instalaci vedle sebe.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
Objednací číslo	8576360000
Verze	polovodičové relé, 1 Spínací kontakt (Triak (průchod nulou)), Jmenovité řídicí napětí: 15 V UC...30 V UC , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 4 A, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248230532
Mnž.	15 ks

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Výška	29,2 mm	Výška (v palcích)	1,15 inch
Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	18,47 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	50 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...50 °C	Skladovací teplota	-40 °C...50 °C

Řídící strana

Jmenovité řídící napětí	15 V UC...30 V UC	Jmenovitý řídící proud	10 mA DC ±20 %
Jmenovité výkonové údaje	240 mW	Ukazatel stavu	Ne

Strana zátěže

Rated switching voltage	12-275 V AC	Trvalý proud	4 A
Rated switching current	4 A	Odložení zapnutí	≤ 12 ms
Odložení vypnutí	20 ms	Pokles napětí při max. zátěži	≤ 1,1 V
Svodový proud	< 1 mA	Odolnost proti zkratu	Ne

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	1 Spínací kontakt (Triak (průchod nulou))
--------------	---

Obecné údaje

Barevný	Světle modrá
---------	--------------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	300 V	Kategorie rázového napětí	III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	> 8 mm	Impulse withstand voltage	4 kV (1.2/50 μs)

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-27-09-90	eClass 7.1	27-27-09-90
eClass 8.1	27-27-09-90	eClass 9.1	27-37-16-04
eClass 9.0	27-37-16-04		

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD](#)