

RIDERSERIES RCM SCM 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Ideální verze relé pro oddělení vstupních a výstupních signálů v průmyslové automatizaci.

Vysoký výkon lze s RIDERSERIES spínat bezpečně.

Klasické relé a LED kontrolky se jednoduše zapojí, příchytky poskytují bezpečné připnutí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM 2CO
Objednací číslo	8690880000
Verze	RIDERSERIES RCM, Reléová základna, Počet kontaktů: 2 CO contact, Trvalý proud: 12 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248374212
Mnž.	10 ks

RIDERSERIES RCM SCM 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Výška	77 mm	Výška (v palcích)	3,031 inch
Hloubka	61,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,421 inch
Čistá hmotnost	57,421 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-45 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-45 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus)	E223759
----------------------	---------

Výstup

Rated switching voltage	250 V AC	Max. spínací napětí, AC	300 V
Trvalý proud	12 A	AC spínací výkon (odporový), max.	3000 VA

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	2 CO contact
--------------	--------------

Obecné údaje

Lišta	TS 35	Barevný	Černá
-------	-------	---------	-------

Koordinace izolace

Stupeň krytí	IP20	Dielektrická pevnost, vstup/výstup	2,5 kV _{eff} / 1 min.
--------------	------	------------------------------------	--------------------------------

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy	UL508	Č. osvědčení (cURus)	E223759
-----------	-------	----------------------	---------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0,5 Nm
Utahovací moment, max.	0,8 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2,5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2,5 mm ²
Velikost nože	velikost PH1		

**RIDERSERIES RCM
SCM 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE_PA5600_160401_001.pdf](#)Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)