

**MCZ řada
MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Tenká svorka s přepětovou ochranou s připojením svorkou s tažnou pružinou
- 6 mm citlivá přepětová ochrana Slimline
- Rychlé zapojení díky TS kontaktu a připojení svorkou s tažnou pružinou
- lze propojovat

Všeobecné objednací údaje

Typ	MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A
Objednací číslo	8704240000
Verze	MCZ řada, Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, 0.5 A
GTIN (EAN)	4032248524341
Mnž.	10 ks

MCZ řada MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Výška	91 mm	Výška (v palcích)	3,583 inch
Hloubka	63,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,5 inch
Čistá hmotnost	27,7 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...60 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Jmenovité údaje IEC / EN

Indukční odpor L a L1	75 µH	Jmenovité napětí (AC)	24 V
Jmenovité napětí (DC)	24 V	Jmenovité napětí (DC), max.	38 V
Jmenovitý proud I _N	0,5 A	Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21	D1
Max. trvalé napětí, U _c (AC)	28 V	Objemový odpor	2,50 Ω
Omezující frekvence (-3 dB) při odporu zátěže	500 kHz 240 Ω	Pojistka	0,5 A
Proud atmosférického přepětí I _{imp} (10/350 µs)	1 kA	Provozní napětí	38 V
Provozní proud, I _{max}	0,5 A	Standardy	HART-compatible
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-PE 1 kV/µs, typicky	40 V	Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-PE 8/20 µs, typicky	65 V
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič 1 kV/µs, typicky	40 V	Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič 8/20 µs, typicky	65 V
Typ napětí	AC/DC	Vybíjecí proud, I _{imp} (10/350 µs)	1 kA
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs)	5 kA	Čas odezvy	≤ 100 ps

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2
---------------------------	-----	----------------------	---

Obecné údaje

Barevný	Černá	Design	Svorka
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lišta	TS 35
Segment	Měření a regulace	Stupeň krytí	IP20
Verze	Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole	Výška s TS 35	63,5 mm

MCZ řada MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Data připojení

Divize	1,5 mm ²	Metoda připojení vodiče	Pružinové připojení
Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	1,5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	1,5 mm ²	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	1,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 16	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm ²	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000381
ETIM 5.0	EC000381	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-13-08-02	eClass 7.1	27-14-02-01
eClass 8.1	27-14-02-01	eClass 9.1	27-13-08-07
eClass 9.0	27-13-08-07		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CE PAPER Declaration of Conformity
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Instruction sheet

MCZ řada MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Symbol elektřiny



Circuit diagram