

**Propojovací prvky  
H0,75/14S W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Typ             | H0,75/14S W                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">9025960000</a>                    |
| Verze           | vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4008190009878                                 |
| Mnž.            | 500 ks                                        |
| Balení          | volné                                         |

## Propojovací prvky H0,75/14S W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Šířka          | 14 mm  | Šířka (v palcích) | 0,551 inch |
| Čistá hmotnost | 0,09 g |                   |            |

### Technické údaje

|       |           |
|-------|-----------|
| Verze | izolované |
|-------|-----------|

### Kabelové koncovky

|                              |            |                                |                      |
|------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| Barevný kód                  | Weidmüller | Délka odizolování              | 10 mm                |
| Délka povrchu kontaktu (L2)  | 8 mm       | L1 v mm                        | 14 mm                |
| Průměr objímky (D2)          | 3,4 mm     | Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 1,2 mm               |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 18     | Průřez vodiče                  | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm    | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,25 mm              |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>         |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                 |

### Propojovací prvky H0,75/14S W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Podobné ilustraci

