

# EMG 45-DIO 8P-1N5408

Obj.č.: 2954879


Obrázek ukazuje variantu EMG 45-DIO 8E


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2954879>

Diodový modul, s 8 diodami, společná katoda, typ diody 1N 5408



## Údaje

EAN	 4 017918 085155
Balení	1 ks
Celní tarif	85411000
Váha brutto v kusech	0,09158 kg
Informace v katalogu	Strana 262 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
02.01.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Typ diody	1 N 5408
max. provozní napětí	250 V AC
Špičkové závěrné napětí diody	1000 V
Proud diody v závěrném směru	10 $\mu$ A

Příložné napětí diody	cca. 0,8 V
povolený průchozí proud na jednu diodu	1,5 A (při jednotlivém zatížení) 0,3 A (při současném zatížení)
Šířka	45 mm
Výška	75 mm
Hloubka	55 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
Kategorie přepětí	III, základní izolace (dle EN 50178)
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu

#### Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3
Způsob připojení	Šroubové připojení

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

#### Značení

2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
---------	------------	--

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.