

ST-OV3- 24DC/ 60DC/3

Obj.č.: 2903228

Vyobrazení ukazuje variantu ST-OV 3- 5 DC/ 60 DC/3


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2903228>

Zásuvné výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 24 V DC, výstup: 12-60 V DC/maximálně 3 A, zásuvné do bloků svornicových základen

Údaje

EAN	4 017918 079000
Balení	1 ks
Celní tarif	85364190
Váha brutto v kusech	0,05455 kg
Informace v katalogu	Strana 92 (IF-2005)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC ± 20 %
--------------------------------	--------------------

Práh sepnutí signál „0“ vztažený na U_N	$\leq 0,4$
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na U_N	$\geq 0,8$
Typický vstupní proud při U_N	7 mA
Doba sepnutí typická	20 μ s
Typická doba odpojení	200 μ s
Přenosová frekvence	500 Hz


Výstupní data

rozsah výstupního napětí	12 V DC ... 60 V DC
Mezní trvalý proud	3 A (viz křivka snížení výkonu)
Rázový proud	5 A (t = 1 s)
Hraniční hradicí napětí	70 V DC (závěrné napětí kolektor-emitor)
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu	1,2 V
Výstupní obvod	2-vodič bez ukostření
Ochranný název	Ochrana proti přepólování ochrana proti přepětí
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování

Obecná data

Šířka	20,8 mm
Výška	33 mm
Hloubka	66,5 mm
zkušební napětí vstup/výstup	2,5 kV AC
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664 IEC 60664 A DIN VDE 0110

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobační:



Aprobační z:

Výkres/schéma

Diagram



Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.