


PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW

Obj.č.: 2980610

Obrázek ukazuje variantu PLC-OSP- 24DC/ 24DC/3RW


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2980610>

6,2 mm elektrické relé PLC se šroubovou přípojkou pro železniční aplikace, vstupní napětí 24 V DC, rozsah vstupního napětí 0,7 x U_N až 1,25 x U_N , teplotní rozmezí -25 °C až +70 °C



Údaje

EAN	 4 046356 094542
Balení	1 ks
Celní tarif	85364190
Váha brutto v kusech	0,03297 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC
Rozsah vstupního napětí vztažený na U_N	0,7 ... 1,25
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na U_N	$\leq 0,3$
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na U_N	$\geq 0,6$

Typický vstupní proud při U_N	8,5 mA
Doba sepnutí typická	40 μ s
Typická doba odpojení	200 μ s
ukazatel stavu	žlutá LED
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování
Přenosová frekvence	300 Hz

Výstupní data

rozsah výstupního napětí	3 V DC ... 33 V DC
Mezní trvalý proud	3 A
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu	≤ 200 mV
Výstupní obvod	2-vodič bez ukostření
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
	ochrana proti přepětí
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování

Data připojení

Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14

Obecná data

Šířka	6,2 mm
Výška	80 mm
Hloubka	86 mm
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Listed, cULus Recognized, GL

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Diagram



Obrázek ukazuje zátěžový proud v závislosti na teplotě prostředí pro PLC-OSP-.../24DC/3RW. Doba sepnutí: 100% ED.

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.