

DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46

Obj.č.: 2964678


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964678>

Rozhraní elektronického relé, proti rušivým vlivům na řídicí straně,
vstup 230 V AC, výstup: 48 V DC/100 mA



Údaje

EAN	 4 017918 131067
Balení	1 ks
Celní tarif	85364900
Váha brutto v kusech	0,02236 kg
Informace v katalogu	Strana 405 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.11.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	230 V AC
Rozsah vstupního napětí vztažený na U_N	0,9 ... 1,1
Práh sepnutí „0“ signál napětí	≤ 92 V AC
Práh sepnutí „1“ signál napětí	> 207 V AC

Typický vstupní proud při U_N	2,5 mA
Doba sepnutí typická	4,4 ms
Typická doba odpojení	14 ms
Ukazatel provozního napětí	žlutá LED
Ochranný název	ochrana proti přepětí
	RC člen
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	Varistor
	RC člen
Přenosová frekvence	5 Hz

Výstupní data

rozsah výstupního napětí	3 V DC ... 48 V DC
Mezní trvalý proud	100 mA
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu	$\leq 0,9$ V
Výstupní obvod	3vodič, spojený se zemí
Ochranný název	Ochrana proti přepólování
	blokování
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	dioda na ochranu proti přepólování
	blokovací dioda

Data připojení

Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Obecná data

Šířka	6,2 mm
Výška	80 mm
Hloubka	56 mm
zkušební napětí vstup/výstup	2,5 kV AC

Zkušební napětí vstup/výstup	2,5 kV AC
Teplota prostředí (provoz)	0 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	0 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Provozní režim	100 % ED
Normy/předpisy	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Zatěžovací rázové napětí / izolace	Základní izolace
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2716949	D-DEK 1,5 GN	Kryt, k ukončení řady svornic, barva: zelená

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.