

# PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1

Obj.č.: 2277611


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277611>

Trubkový proudový měnič, primární proud 75 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 2,5 VA

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 460293 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85043129                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,19 kg                                                                                              |
| Informace v katalogu | Strana 213 (CAT-7-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
10.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Vstupní data

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tepelný jmenovitý krátkodobý proud    | $I_{th} = 60 * I_n$      |
| Jmenovitý rázový proud                | $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$ |
| Jmenovitá frekvence: Standardní měnič | 50 Hz ... 60 Hz          |
| Nadproud-mezní faktor                 | FS 5                     |
| Jmenovitý výkon                       | 2,5 VA                   |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Primární jmenovitý proud $I_{pn}$   | 0 A ... 75 A |
| Sekundární jmenovitý proud $I_{sn}$ | 5 A AC       |

#### Obecná data

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ měniče                              | Trubicový měnič                      |
| Třída                                   | 1                                    |
| Schopný kalibrace                       | ne                                   |
| Primární kruhový vodič (průměr)         | 21 mm                                |
| Šířka                                   | 30 mm                                |
| Výška                                   | 66 mm                                |
| Hloubka                                 | 44 mm                                |
| Šířka při alternativní montáži          | 44 mm                                |
| Výška při alternativní montáži          | 66 mm                                |
| Hloubka při alternativní montáži        | 30 mm                                |
| Teplota prostředí (provoz)              | -25 °C ... 40 °C                     |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 40 °C                     |
| Izolační pevnost                        | 1 kV                                 |
| Zkušební napětí vstup/výstup            | 3 kV (50 Hz, 1 min.)                 |
| Normy/předpisy                          | IEC 60044-1                          |
| Barva                                   | černá                                |
| Materiál pouzdra                        | Polyamid PA zesílený skelným vláknem |

#### Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.