

**VG K (standardní plastová kabelová průchodka)
VG PG9-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Kabelové průchodky pro profesionální použití v průmyslových aplikacích, které splňují nejvyšší požadavky kvality a bezpečnosti. Jsou k dispozici z polyamidu, polystyrenu a mosazi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG PG9-K67
Objednací číslo	1909770000
Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536696
Mnž.	50 ks

VG K (standardní plastová kabelová průchodka) VG PG9-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	34,5 mm	Délka (v palcích)	1,358 inch
Čistá hmotnost	6,52 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	19 mm	Délka závitu	8 mm
Kabelové vývodky	PG	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stupeň krytí	IP67
Těsnění	NBR	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	1,8 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	1,2 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	3 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	2 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	8 mm
Vnější průměr kabelu, min.	4 mm	Vnější závít	PG 9

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP