

**DAE (ventilační prvek)
DAE M12 PA short****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Prvky na vyrovnání tlaku zaručují dobrou ventilaci krabice
a zamezují nahromadění kondenzace při současném
zachování odpovídajícího IP stupně krytí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DAE M12 PA short
Objednací číslo	1868560000
Verze	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440412
Mnž.	10 ks

DAE (ventilační prvek) DAE M12 PA short

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	13,4 mm	Délka (v palcích)	0,528 inch
Čistá hmotnost	1,9 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	17 mm	Délka závitu	6 mm
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál		Proud vzduchu	0,8 l/min při 0,1 barech ΔP, do 7,6 l/min při 1 baru ΔP
	Polyamid 6	Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Přívod vody	> 1,5 barů	Stoupání závitu	1,5 mm
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68, IP69K
Stupeň krytí	IP66, IP68, IP69K	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	1 Nm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Vnější závit	M 12
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	0,5 Nm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.1	27-14-44-90	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

DAE (ventilační prvek) DAE M12 PA short

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

