


# PT 1X2-BE

Obj.č.: 2856113


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2856113>

Základna pro ochrannou hlavici PT s ochranným obvodem pro dvoužilový Montáž na NS 35/7,5 a NS 35/15, šířka pouzdra: 17,5 mm.

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 599287 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85363010                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,04903 kg                                                                                           |
| Informace v katalogu | Strana 82 (CAT-6-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
03.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0                                                    |
| Barva                        | černá                                                 |
| Teplota prostředí (provoz)   | -40 °C ... 85 °C                                      |
| Způsob montáže               | Nosná lišta: 35 mm                                    |
| Typ konstrukce               | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Druh ochrany    | IP20    |
| Šířka           | 17,7 mm |
| Výška           | 89,8 mm |
| Hloubka         | 52 mm   |
| Dělicí jednotka | 1 HM    |

**Ochranný obvod**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Odpor na jednu větev | 2,2 $\Omega$ $\square$ 10% (7-8/11-12) |
|                      | $\leq 1 \Omega$ (9-10)                 |

**Data připojení**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Způsob připojení             | Šroubové připojení  |
| Typ připojení IN             | Šroubové svornice   |
| Typ připojení OUT            | Šroubové svornice   |
| Závit šroubu                 | M3                  |
| Utahovací moment             | 0,5 Nm              |
| Délka odstranění izolace     | 8 mm                |
| Min. průřez vodiče, ohebný   | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, ohebný   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez vodiče, tuhý     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, tuhý     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24                  |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12                  |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST, UL Listed, GL

Aprobace z:

cULus Listed, ATEX

Vyžádané aprobace:

**Příslušenství**



| Informace      | Popis                   | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značení</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1051993        | B-STIFT                 | Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm                                                                                                                           |
| 0811228        | X-PEN 0,35              | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm                                                                                                                           |
| 1050004        | ZB 5 :UNBEDRUCKT        | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm                                                             |
| 2715212        | ZB 5,8,LGS:FORTL.ZAHLEN | Označovací štítek, bílá, podélně potištěné: pořadová čísla, 1-10, 11-20 atd. až 991-1000, pro šířku svorek: 5,8 mm                                                                                                                                           |
| 1050305        | ZB 5,8:SO/CMS           | Označovací štítek, bílá, červená, ...                                                                                                                                                                                                                        |
| 2715209        | ZB 5,8:UNBEDRUCKT       | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,8 mm, Velikost popisovaného pole: 5,75 x 10,5 mm                                                            |
| 1050017        | ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN   | Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm |
| 1050415        | ZB 5,LGS:L1-N,PE        | Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm                 |
| 1050295        | ZB 5:SO/CMS             | Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 5 mm                                                                                                                                                                                                              |
| 0808642        | ZBF 5:UNBEDRUCKT        | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm                                                        |

**Další výrobky**


| Informace     | Popis    | Popis výrobku                                                                                                     |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b> |          |                                                                                                                   |
| 2839295       | SSA 3-6  | Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 3 - 6 mm<br>Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá,  |
| 2839512       | SSA 5-10 | Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 5 - 10 mm<br>Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá, |

## Výkres/schéma

### Aplikační výkres



### Výkres v měřítku



Obrázek ukazuje kompletní modul, sestávající ze základny a hlavice

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.