

DT-UFB-V24/S-9-SB

Obj.č.: 2803069


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2803069>

Zásuvkové mezikusy s přepětovou ochranou pro rozhraní V.24.
Přípojka: Hlavice D-SUB -9 - zásuvka, instalace vedení



Údaje

EAN	 4 046356 312974
Balení	1 ks
Celní tarif	85363010
Váha brutto v kusech	0,30055 kg
Informace v katalogu	Strana 116 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
04.09.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Materiál pouzdra	Zinkový tlakově litý díl
Barva	stříbrný/černý
Normy pro vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů	IEC 60664-1
	VDE 0110-1

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
Způsob montáže	Zásuvkové mezikusy a nosné lišty 35 mm specifické pro přípojky
Typ konstrukce	Průchozí vřazený konektor k montáži na nosnou lištu
Počet pólů	9
Druh ochrany	IP20
Směr působení	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
Šířka	25 mm
Výška	110 mm
Hloubka	63 mm

Ochranný obvod

Zkušební třída IEC	B2
	C1
	C2
	C3
Třída požadavků VDE	B2
	C1
	C2
	C3
Nejvyšší trvalé napětí UC	15 V DC
	10 V AC
Nejvyšší trvalé napětí U _c (vodič-GND)	15 V DC
	10 V AC
Jmenovitý proud I _N	≤ 1 A (25 °C)
Provozní proud I _c při U _c	≤ 5 μA (na každý pramen)
Proud ochranným vodičem I _{PE}	≤ 1 μA
Jmenovitý proud svodiče I _n (8/20)μs (vodič-vodič)	≤ 250 A
Jmenovitý proud svodiče I _n (8/20)μs (vodič-země)	≤ 250 A
Jmenovitý proud svodiče I _n (8/20)μs (vodič-GND)	≤ 250 A
Součtový rázový proud (8/20)μs	5 kA
Jmenovitý impulsový proud I _{an} (10/1000)μs (vodič-vodič)	50 A
Jmenovitý impulsový proud I _{an} (10/1000)μs (vodič-země)	50 A
Jmenovitý impulsový proud I _{an} (10/1000)μs (vodič-GND)	50 A

Jmenovitý impulsový proud I_{an} (10/700) μ s (vodič-vodič)	50 A
Jmenovitý impulsový proud I_{an} (10/700) μ s (vodič-země)	50 A
Jmenovitý impulsový proud I_{an} (10/700) μ s (vodič-GND)	50 A
Omezení výstupního napětí při 1 KV/ μ s (vodič-vodič) statické	≤ 50 V
Omezení výstupního napětí při 1 KV/ μ s (vodič-GND) statické	≤ 30 V
Zbytkové napětí při I_n (vodič-vodič)	≤ 55 V
Zbytkové napětí při I_n (vodič-GND)	≤ 30 V
Ochranná úroveň U_p (vodič-vodič)	≤ 55 V (B2 - 25 A)
	≤ 55 V (C1 - 250 A)
Ochranná úroveň U_p (vodič-země)	≤ 400 V (B2 - 25 A)
	≤ 450 V (C1 - 250 A)
Ochranná úroveň U_p (vodič-GND)	≤ 30 V (C1 - 250 A)
	≤ 30 V (B2 - 25 A)
Doba odezvy t_A (vodič-vodič)	≤ 1 ns
Doba odezvy t_A (vodič-země)	≤ 1 ns
	≤ 100 ns
Doba odezvy t_A (stínění-země)	≤ 100 ns
Tlumení vkládání aE, sym.	typ. 0,3 dB (≤ 700 kHz / 100 Ω)
	typ. 0,3 dB (≤ 700 kHz / 150 Ω)
Tlumení vkládání aE, asym.	typ. 0,3 dB (≤ 400 kHz / 100 Ω)
	typ. 0,3 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω)
Mezní frekvence f_g (3dB), sym. ve 100 Ohm-systému	typ. 2,5 MHz
Mezní frekvence f_g (3dB), sym. ve 150 Ohm-systému	typ. 2,5 MHz
Mezní frekvence f_g (3dB), asym. (GND) ve 100 Ohm-Systému	typ. 1,3 MHz
Mezní frekvence f_g (3dB), asym. (GND) ve 150 Ohm-Systému	typ. 1,3 MHz
Kapacita (vodič-vodič)	typ. 1 nF ($f=1$ MHz / $V_R=0$ V)
Kapacita (vodič-GND)	typ. 2 nF ($f=1$ MHz / $V_R=0$ V)
Odolnost proti přetížení rázovým proudem dle IEC 61643-21 (vodič-vodič)	B2 (1 kV/25 A)
	C1 (500 V / 250 A)

Odolnost proti přetížení rázovým proudem dle IEC 61643-21 (vodič-GND)	B2 (1 kV/25 A)
	C1 (500 V/250 A)

Data připojení

Způsob připojení	D-SUB-9
Typ připojení IN	Konektorová vidlice D-SUB-9
Typ připojení OUT	Zásuvka D-SUB-9


Přípojka vyrovnání potenciálu

Způsob připojení	Kabelová přípojka/nosná lišta
------------------	-------------------------------

Normy

Normy/předpisy	IEC 61643-21
----------------	--------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1656233	VS-09-DSUB-20-LI-1,0	Osazený kabel D-SUB stíněný, 9pólový, pružný (7drátový), barva kabelu RAL 7000 (šedá), krytí IP20, hlava 1 se zásuvkou Shell 1 a přímým kabelovým vývodem, hlava 2 s kolíkem Shell 1 a přímým kabelovým vývodem, délka: 1 m

Výkres/schéma

Výkres v měřítku





Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.