


PT 2+1-S-48DC-ST

Obj.č.: 2839648

Vyobrazení ukazuje variantu PT 2-PE/S-230 AC-ST


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2839648>

Ochranná hlavice PT s přístrojovou ochranou proti přepětí, pro elektrická napájení, optická signalizace závady Jmenovité napětí: 48 V AC



Údaje

EAN	 4 017918 193713
Balení	1 ks
Celní tarif	85363030
Váha brutto v kusech	0,02021 kg
Informace v katalogu	Strana 57 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.12.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Materiál pouzdra	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Druh ochrany	IP20
Typ konstrukce	Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí

Způsob montáže	na základnu
Počet pólů	2
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
Svodič kontrolovatelný testovacím strojem CHECKMASTER od revize softwaru:	od SW Rev. 1.00
Směr působení	1L-N & N-PE
Šířka	17,7 mm
Výška	45 mm
Hloubka	52 mm
Dělicí jednotka	1 HM

Ochranný obvod

Zkušební třída IEC	III
	T3
EN Type	T3
Jmenovité napětí U_N	48 V DC
Jmenovité napětí svodiče U_C	60 V DC
Jmenovitý proud I_N	26 A (30 °C)
Provozní proud I_C při U_C	$\leq 10 \mu A$
Proud ochranným vodičem I_{PE}	$\leq 10 \text{ mA}$
Jmenovitý proud svodiče I_n (8/20) μs	500 A
Rázový proud svodiče I_{max} (8/20) μs maximální	500 A
Kombinovaný ráz U_{OC}	6 kV (při 12 Ω)
Ochranná úroveň U_P (L-N)	$\leq 120 \text{ V}$
Ochranná úroveň U_P (L-PE)	$\leq 120 \text{ V}$
Ochranná úroveň U_P (N-PE)	$\leq 120 \text{ V}$
Doba odezvy t_A	$\leq 1 \text{ ns}$
Požadované předjištění maximální	25 A (gL)
Hlášení přepět'ová ochrana defektní	opticky

Normy

Normy/předpisy	IEC 61643-1 2005
	EN 61643-11/A11 2007
	BS 6651
	IEEE C62.41
	EN 50082-2

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0811228	X-PEN 0,35	Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Označovací štítek, plochý, bílá
0808671	ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0810821	ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 2-20, 22-40, atd. až 82-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0810863	ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39, atd. až 81-99, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0808697	ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0808707	ZBF 5:SO/CMS	Označovací štítek, plochý, bílá, pro šířku svorek: 5 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

0800763	ZBN 18:SO/CMS	Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.