

# PT 1X2-BE/FM

Obj.č.: 2920010


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2920010>

Základna pro uchycení jedné ochranné hlavice s ukazatelem stavu pro jednu dvojlinku s plovoucími signály.

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 154024 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,05106 kg                                                                                           |
| Informace v katalogu | Strana 90 (TT-2011)                                                                                  |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.07.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0                                                    |
| Barva                        | černá                                                 |
| Teplota prostředí (provoz)   | 40 °C ... 85 °C                                       |
| Způsob montáže               | Nosná lišta: 35 mm                                    |
| Typ konstrukce               | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Druh ochrany    | IP20                |
| Směr působení   | Shield-Earth Ground |
| Šířka           | 17,7 mm             |
| Výška           | 89,8 mm             |
| Hloubka         | 52 mm               |
| Dělicí jednotka | 1 HM                |

**Ochranný obvod**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Hlášení přepětová ochrana defektní | není |
|------------------------------------|------|

**Data připojení**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Způsob připojení             | Šroubové připojení  |
| Typ připojení IN             | Šroubové svornice   |
| Typ připojení OUT            | Šroubové svornice   |
| Závit šroubu                 | M3                  |
| Utahovací moment             | 0,8 Nm              |
| Délka odstranění izolace     | 8 mm                |
| Min. průřez vodiče, ohebný   | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, ohebný   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez vodiče, tuhý     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, tuhý     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24                  |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12                  |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST, UL Listed, GL

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**


| Informace      | Popis                   | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značení</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1051993        | B-STIFT                 | Značkovací, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm                                                                                                                          |
| 0811228        | X-PEN 0,35              | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm                                                                                                                           |
| 1050004        | ZB 5 :UNBEDRUCKT        | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm                                                             |
| 2715212        | ZB 5,8,LGS:FORTL.ZAHLEN | Označovací štítek, bílá, podélně potištěné: pořadová čísla, 1-10, 11-20 atd. až 991-1000, pro šířku svorek: 5,8 mm                                                                                                                                           |
| 1050305        | ZB 5,8:SO/CMS           | Označovací štítek, bílá, červená, ...                                                                                                                                                                                                                        |
| 2715209        | ZB 5,8:UNBEDRUCKT       | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,8 mm, Velikost popisovaného pole: 5,75 x 10,5 mm                                                            |
| 1050017        | ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN   | Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm |
| 1050415        | ZB 5,LGS:L1-N,PE        | Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: Plotter, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm                 |
| 1050295        | ZB 5:SO/CMS             | Označovací štítek, bílá, pro šířku svorek: 5 mm                                                                                                                                                                                                              |
| 0808642        | ZBF 5:UNBEDRUCKT        | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm                                                        |

**Další výrobky**

| Informace     | Popis    | Popis výrobku                                                                                                     |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b> |          |                                                                                                                   |
| 2839295       | SSA 3-6  | Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 3 - 6 mm<br>Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá,  |
| 2839512       | SSA 5-10 | Přípojka pro rychlé připojení stínění pro průměr vodiče 5 - 10 mm<br>Vedení pro připojení uzemnění 200 mm, černá, |

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Obrázek ukazuje kompletní modul, sestávající ze základny a hlavice

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.