

UK 10 N BK

Obj.č.: 3022328


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3022328>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Počet pólů: 1, Průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Šířka: 10,2 mm, Barva: černá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15



Údaje

EAN	 4 017918 433406
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01678 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	černá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	10,2 mm
Délka	42,5 mm
Výška NS 35/7,5	47,3 mm
Výška NS 35/15	54,8 mm
Výška NS 32	52 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	76 A (při průřezu vodiče 16 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	57 A
Jmenovité napětí U _N	800 V
Otevřená boční stěna	ja
Počet pólů	1

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	16 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	6
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	10 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	20
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	8
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	10 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,5 mm ²
	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	4 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	2,5 mm ²
Průřez tuhého vodiče s vložitelným můstkem max	10 mm ²
Průřez ohebného vodiče s vložitelným můstkem max.	10 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	B 6
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,5 Nm
Utahovací moment max	1,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, DNV, GL

Aprobace z:

ATEX, cULus Recognized, FM approved, IECEx, GL

Vyžádané aprobace:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3003020	D-UK 4/10	Zakončovací kryt, Délka: 42,5 mm, Šířka: 1,8 mm, Výška: 35,9 mm, Barva: šedá
3003101	D-UK 4/10 BU	Zakončovací kryt, Délka: 42,5 mm, Šířka: 1,8 mm, Výška: 47 mm, Barva: modrá

Montáž

3003224	ATP-UK	Oddělovací deska oddílů, Délka: 56 mm, Šířka: 1,5 mm, Výška: 45,7 mm, Barva: šedá
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0204110	STL 10N/5N	Stupňová propojka, Počet pólů: 2, Barva: hliník
1302215	TS-K	Přepážka, Délka: 22 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá

Můstky

0203153	EB 2-10	Vložný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
0203328	EB 3-10	Vložný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
0203137	EB 10-10	Vložný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
0203195	FB 2-10	Pevný můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná
0203140	FB 3-10	Pevný můstek, Počet pólů: 3, Barva: stříbrná
0203182	FB 4-10	Pevný můstek, Počet pólů: 4, Barva: stříbrná
0203179	FB 10-10	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0203247	FB 10-10-EX	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0203483	FBI 2-10	Pevný můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná
0203276	FBI 10-10	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0203205	KB- 10	Řetízkový můstek, Barva: stříbrná
0200062	SB 2- 8/13 N	Spínací můstek, Barva: stříbrná

Značení

1007248	SBS10:UNBEDRUCKT	Označovací karty, Karta, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, děrované, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10 mm
0818069	UC-TM 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 10,5 mm
0824605	UC-TM 10 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 10,5 mm

0829142	UCT-TM 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítu, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 8,9 x 9,6 mm
0829623	UCT-TM 10 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítu, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 8,9 x 9,6 mm
1004225	WS 4-10	Výstražný štítek, Deska, žlutá, popsáno: Znak blesku a varování anglicky, Způsob montáže: Šrouby, nýty, pro šířku svorek: 10 mm
1004429	WS 5-10	Výstražný štítek, Deska, žlutá, popsáno: Znak blesku a varování anglicky, Způsob montáže: Šrouby, nýty, pro šířku svorek: 10 mm
0824941	ZB 10 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítu, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,15 x 10,5 mm
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítu, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 10,15 mm

Zástrčka / adaptér

0310541	KSS 10	Zkratovací zástrčka, Počet pólů: 2, Barva: černá
0311634	PS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0311582	PS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0311605	PS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0311621	PS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0311579	PS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0311618	PS-IH VT	Izolační dutinka, Barva: fialová
0311566	PS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0311595	PS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0311647	PS-MT	Zkušební zástrčka
0303299	PSB 4/7/6	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: stříbrná
0303406	PSBJ 4/15/6 BK	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: černá
0303354	PSBJ 4/15/6 BU	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: modrá
0303419	PSBJ 4/15/6 FARBLOS	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: bezbarvá
0303370	PSBJ 4/15/6 GN	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: zelená
0303396	PSBJ 4/15/6 GY	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: šedá
0303325	PSBJ 4/15/6 RD	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: červená
0303383	PSBJ 4/15/6 VT	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: fialová
0303312	PSBJ 4/15/6 WH	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: bílá

0303367	PSBJ 4/15/6 YE	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: žlutá
---------	----------------	--

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.