


# ST 4-HESILED 24 (6,3X32)

Obj.č.: 3038765

Vyobrazení ukazuje variantu ST 4-HESI (6,3X32)


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3038765>

Pojistková svorka s pákovým ovládáním, barva černá, pro pojistkové vložky G 6,3 x 32, s LED indikací pro 24 V DC

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 914219 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,02691 kg                                                                                           |
| Informace v katalogu | Strana 243 (CAT-3-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.03.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Počet pater                  | 1     |
| Počet přípojek               | 2     |
| Barva                        | černá |
| Izolační materiál            | PA    |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0    |

#### Rozměry

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Šířka           | 8,2 mm  |
| Délka           | 76,5 mm |
| Výška NS 35/7,5 | 69 mm   |
| Výška NS 35/15  | 76,5 mm |

#### Technická data

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojistka                               | G / 6,3 x 32                                                                         |
| Způsob jištění                         | Skleněná                                                                             |
| Zatěžovací rázové napětí               | 6 kV                                                                                 |
| Stupeň znečištění                      | 3                                                                                    |
| Kategorie přepětí                      | III                                                                                  |
| skupina izolačního materiálu           | I                                                                                    |
| Přípojka podle normy                   | IEC 60947-7-3                                                                        |
| Jmenovitý proud $I_N$                  | 10 A                                                                                 |
| Jmenovité napětí $U_N$                 | 24 V                                                                                 |
| Ztrátový výkon                         | max. 2,5 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě přetížení)         |
|                                        | max. 2,5 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě přetížení) |
|                                        | max. 4 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě zkratu)              |
|                                        | max. 2,5 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě zkratu)    |
| Proud maximální při samostatném řazení | 10 A                                                                                 |
| Rozsah napětí světelné indikace        | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC                                                            |
| Rozsah proudu světelné indikace        | 0,31 mA ... 0,95 mA                                                                  |
| Otevřená boční stěna                   | nein                                                                                 |

#### Data připojení

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý                                                | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, tuhý                                                | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Min. průřez vodiče, ohebný                                              | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, ohebný                                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min.                                            | 28                   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max.                                            | 10                   |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min | 0,14 mm <sup>2</sup> |

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.      | 4 mm <sup>2</sup>         |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastického pouzdra max.       | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
|                                                                               | 4 mm <sup>2</sup>         |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
|                                                                               | 1 mm <sup>2</sup>         |
| Způsob připojení                                                              | Připojení tažnou pružinou |
| Délka odizolování minimální                                                   | 8 mm                      |
| Délka odizolování maximální                                                   | 10 mm                     |
| válečkový kalibr                                                              | A4                        |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, GL, RS, IECCE  
 CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

| Informace     | Popis                       | Popis výrobku                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b> |                             |                                                                                                                              |
| 3206212       | ATP-QTC TWIN                | Oddělovací deska oddílů, Délka: 84,4 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 46 mm, Barva: šedá                                              |
| 0801704       | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná                                         |
| 1206560       | NS 35/ 7,5 CAP              | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5                                                                       |
| 0801762       | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                   |
| 0801733       | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |

|         |                             |                                                                                                    |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m        |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                             |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                             |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m   |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

**Můstky**

|         |           |                                                 |
|---------|-----------|-------------------------------------------------|
| 3030284 | FBS 2-8   | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená  |
| 3030297 | FBS 3-8   | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená  |
| 3030307 | FBS 4-8   | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená  |
| 3030310 | FBS 5-8   | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená  |
| 3032470 | FBS 6-8   | Zástrčný můstek, Počet pólů: 6, Barva: červená  |
| 3030323 | FBS 10-8  | Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená |
| 3033802 | FBSRH 2-8 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená  |
| 3033803 | FBSRH 3-8 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená  |
| 3033804 | FBSRH 4-8 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená  |

**Nářadí**

|         |               |                                                                                                                                                      |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Obecně**

|         |       |                                  |
|---------|-------|----------------------------------|
| 3039900 | ST-IL | Obslužná nálepka pro svornici ST |
|---------|-------|----------------------------------|

**Značení**

|         |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051993 | B-STIFT     | Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm                                                                                                 |
| 0818085 | UC-TM 6     | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm                   |


|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0818137 | UC-TMF 8         | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 5,1 mm                      |
| 0824654 | UC-TMF 8 CUS     | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 5,1 mm                                         |
| 0828736 | UCT-TM 6         | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS     | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm                                        |
| 0828748 | UCT-TMF 8        | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,4 x 4,7 mm  |
| 0829672 | UCT-TMF 8 CUS    | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,4 x 4,7 mm                                         |
| 0811228 | X-PEN 0,35       | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm                                                                                                                     |
| 0824992 | ZB 6 CUS         | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm                                                   |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT  | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm                                                      |
| 0825030 | ZBF 8 CUS        | Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 8,15 mm                                             |
| 0808781 | ZBF 8:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 8,15 mm                                                |

#### **Zástrčka / adaptér**

|         |                 |                                                |
|---------|-----------------|------------------------------------------------|
| 3030860 | RB ST 6-(2,5/4) | Redukční můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
|---------|-----------------|------------------------------------------------|

## Výkres/schéma

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.