

AGK 4-UT 16

Obj.č.: 3047125


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047125>

Svorka se snímací odbočkou, Způsob připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Šířka: 8,2 mm, Výška: 34,7 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: na základnu



Údaje	
EAN	 4 046356 055895
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00601 kg
Informace v katalogu	Strana 28 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje	
Obecně	
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Délka	20,7 mm
Šířka	8,2 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	101 A (Součtový proud všech připojených vodičů nesmí překročit max. zatěžovací proud.)
Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC/EN 60079-7
Jmenovitý proud I_N	32 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
Otevřená boční stěna	nein

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	14 mm
Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	0,6 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Aprobace z:

ATEX, IECEx

Vyžádané aprobace:

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.