


HV M6/1

Obj.č.: 3049204


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049204>

Spojka pro vysoké proudy, Způsob připojení: Maticové svorky,
Průřez: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 14 - 2, Šířka: 16 mm, Výška: 55 mm,
Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje

EAN	 4 046356 184038
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,02098 kg
Informace v katalogu	Strana 462 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
23.01.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Délka	67 mm
Šířka	16 mm
Výška	55 mm
Výška NS 35/7,5	58 mm
Výška NS 35/15	65,5 mm

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	125 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
Otevřená boční stěna	nein

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	35 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	14
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2
Závit šroubu	M6
Utahovací moment min.	3 Nm
Utahovací moment max	6 Nm
Způsob připojení	Maticové svorky
Přípojka podle normy	DIN 46234
Průřez minimální	2,5 mm ²
Průřez maximální	35 mm ²
Průměr svorníku	6 mm
Utahovací moment min.	3 Nm
Utahovací moment max	6 Nm
Přípojka podle normy	DIN 46235
Průřez minimální	6 mm ²

Průřez maximální	35 mm ²
Průměr svorníku	6 mm
Utahovací moment min.	3 Nm
Utahovací moment max	6 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cCSAus, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
Obecně		
3049262	HV M6/1-VS 2	Propojovací prvek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná

3049275	HV M6/1-VS 3	Propojovací prvek, Počet pólů: 3, Barva: stříbrná
---------	--------------	---

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.