
Výtah z online katalogu

HV M10/1

Obj.č.:: 3049408



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049408

Spojka pro vysoké proudy, Způsob připojení: Maticové svorky, Průřez:6 mm² - 120 mm², AWG: 10 - 250 kcmil, Šířka: 32 mm, Výška: 73,5 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje	
EAN	4 046356 184076
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,09195 kg
Informace v katalogu	Strana 463 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 23.01.2007

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry	
Délka	67 mm
Šířka	32 mm
Výška	73,5 mm
Výška NS 35/7,5	76 mm
Výška NS 35/15	83,5 mm

Technická data	
Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	269 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
Otevřená boční stěna	nein

Data připojení	
Min. průřez vodiče, tuhý	6 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	120 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	6 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	120 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	10
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	250 kcmil
Závit šroubu	M10
Utahovací moment min.	10 Nm
Utahovací moment max	20 Nm
Způsob připojení	Maticové svorky
Přípojka podle normy	DIN 46234
Průřez minimální	6 mm²
Průřez maximální	120 mm²
Průměr svorníku	10 mm
Utahovací moment min.	10 Nm
Utahovací moment max	20 Nm
Přípojka podle normy	DIN 46235
Průřez minimální	10 mm²

Průřez maximální	95 mm²
Průměr svorníku	10 mm
Utahovací moment min.	10 Nm
Utahovací moment max	20 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace cCSAus, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
Obecně		
3049466	HV M10/1-VS 2	Propojovací prvek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná

3049479	HV M10/1-VS 3	Propojovací prvek, Počet pólů: 3, Barva: stříbrná

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.