


# UT 6-MT

Obj.č.: 3064069


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3064069>

Nožová rozpojovací svornice, Typ připojení: Šroubové připojení,  
Průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Jmenovitý proud: 20 A,  
Jmenovité napětí: 500 V, Délka: 57,8 mm, Šířka: 8,2 mm, Barva: šedá,  
Montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 285711 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,01814 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 61 (CAT-3-2013)                                                                                |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
15.03.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

|                   |      |
|-------------------|------|
| Počet pater       | 1    |
| Počet přípojek    | 2    |
| Barva             | šedá |
| Izolační materiál | PA   |

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Třída hořlavosti podle UL 94                                   | V0                                  |
| <b>Rozměry</b>                                                 |                                     |
| Šířka                                                          | 8,2 mm                              |
| Délka                                                          | 57,8 mm                             |
| Výška NS 35/7,5                                                | 49,1 mm                             |
| Výška NS 35/15                                                 | 56,6 mm                             |
| <b>Technická data</b>                                          |                                     |
| Zatěžovací rázové napětí                                       | 6 kV                                |
| Stupeň znečištění                                              | 3                                   |
| Kategorie přepětí                                              | III                                 |
| skupina izolačního materiálu                                   | I                                   |
| Přípojka podle normy                                           | IEC 60947-7-1                       |
| Jmenovitý proud $I_N$                                          | 20 A                                |
| Jmenovité napětí $U_N$                                         | 500 V                               |
| Otevřená boční stěna                                           | nein                                |
| Zkušební specifikace ochrana proti dotyku                      | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| Bezpečný pro hřbet ruky                                        | zaručeno                            |
| Bezpečný pro prsty                                             | zaručeno                            |
| Požadovaná hodnota rázové zkoušky                              | 7,3 kV                              |
| Výsledek rázové zkoušky                                        | Zkouška vykonána úspěšně            |
| Požadovaná hodnota střídavého zkušebního napětí                | 1,89 kV                             |
| Výsledek zkoušky střídavého zkušebního napětí                  | Zkouška vykonána úspěšně            |
| Zkouška mechanické pevnosti svorek (5násobné připojení vodiče) | Zkouška vykonána úspěšně            |
| Zkouška ohybu rychlost rotace                                  | 10 ot./min                          |
| Zkouška ohybu Otáčky                                           | 135                                 |
| Zkouška ohybu průřez vodiče/hmotnost                           | 0,2 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg        |
|                                                                | 6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg          |
|                                                                | 10 mm <sup>2</sup> / 2 kg           |
| Výsledek zkoušky ohybu                                         | Zkouška vykonána úspěšně            |
| Zkouška tahu průřez vodiče                                     | 0,2 mm <sup>2</sup>                 |
| Tažná síla požadovaná hodnota                                  | 10 N                                |
| Zkouška tahu průřez vodiče                                     | 6 mm <sup>2</sup>                   |
| Tažná síla požadovaná hodnota                                  | 80 N                                |

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zkouška tahu průřez vodiče                                    | 10 mm <sup>2</sup>       |
| Tažná síla požadovaná hodnota                                 | 90 N                     |
| Výsledek zkoušky tahu                                         | Zkouška vykonána úspěšně |
| Pevné uložení na upevňovacím podkladě                         | NS 35                    |
| Požadovaná hodnota                                            | 5 N                      |
| Výsledek pevného uložení                                      | Zkouška vykonána úspěšně |
| Požadavek na pokles napětí                                    | ≤ 3,2 mV                 |
| Výsledek zkoušky poklesu napětí                               | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška oteplení                                              | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče      | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Krátkodobý proud                                              | 0,3 kA                   |
| Výsledek odolnosti vůči krátkodobému proudu                   | Zkouška vykonána úspěšně |
| Důkaz o tepelných vlastnostech (jehlový plamen) doba působení | 30 s                     |
| Výsledek tepelné zkoušky                                      | Zkouška vykonána úspěšně |
| Teplotní index izolační materiál (EN 60216-1 (VDE 0304-21))   | 120 °C                   |

**Data připojení**

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez vodiče, tuhý                                                 | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min.                                             | 24                   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max.                                             | 8                    |
| Min. průřez vodiče, ohebný                                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez vodiče, ohebný                                               | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG                                            | 24                   |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max                                           | 8                    |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min  | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max. | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný min                                   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný max                                   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min                              | 0,2 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max                                   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Způsob připojení                                                              | Šroubové připojení   |
| Délka odstranění izolace                                                      | 10 mm                |
| válečkový kalibr                                                              | A5                   |
| Závít šroubu                                                                  | M4                   |
| Utahovací moment min.                                                         | 1,5 Nm               |
| Utahovací moment max                                                          | 1,8 Nm               |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

| Informace     | Popis        | Popis výrobku                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3047183       | ATP-UT-TWIN  | Oddělovací deska oddílů, Délka: 62,1 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 52,5 mm, Barva: šedá                                                                                                                                                                             |
| 3022218       | CLIPFIX 35   | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá                                                                    |
| 3022276       | CLIPFIX 35-5 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovací štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá |

|         |                             |                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0800886 | E/NS 35 N                   | Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá                                                                                                    |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná                                                    |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5                                                                                  |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                              |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm            |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                             |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                  |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                  |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                        |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                      |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15                                                                                   |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                              |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm             |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                        |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                  |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                  |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                         |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                       |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                             |

**Můstky**

|         |         |                                                |
|---------|---------|------------------------------------------------|
| 3030284 | FBS 2-8 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
| 3030297 | FBS 3-8 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená |
| 3030307 | FBS 4-8 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená |

|         |                 |                                                |
|---------|-----------------|------------------------------------------------|
| 3030310 | FBS 5-8         | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená |
| 3032470 | FBS 6-8         | Zástrčný můstek, Počet pólů: 6, Barva: červená |
| 3033802 | FBSRH 2-8       | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
| 3033803 | FBSRH 3-8       | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená |
| 3033804 | FBSRH 4-8       | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená |
| 3047251 | RB UT 6-(2,5/4) | Redukční můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |

**Nářadí**

|         |                 |                                                                                                                |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 VDE | Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Obecně**

|         |                   |                                                |
|---------|-------------------|------------------------------------------------|
| 3047264 | RB UT 6-ST(2,5/4) | Redukční můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
|---------|-------------------|------------------------------------------------|

**Značení**

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0818072 | UC-TM 8         | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm                     |
| 0824597 | UC-TM 8 CUS     | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm                                       |
| 0828740 | UCT-TM 8        | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm |
| 0829616 | UCT-TM 8 CUS    | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm                                       |
| 0811228 | X-PEN 0,35      | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm                                                                                                                     |
| 0825011 | ZB 8 CUS        | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,15 mm                                                  |
| 1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,15 mm                                                      |

**Zástrčka / adaptér**

|         |           |                                |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Izolační dutinka, Barva: černá |
|---------|-----------|--------------------------------|

|         |            |                                  |
|---------|------------|----------------------------------|
| 0201689 | MPS-IH BU  | Izolační dutinka, Barva: modrá   |
| 0201702 | MPS-IH GN  | Izolační dutinka, Barva: zelená  |
| 0201728 | MPS-IH GY  | Izolační dutinka, Barva: šedá    |
| 0201676 | MPS-IH RD  | Izolační dutinka, Barva: červená |
| 0201663 | MPS-IH WH  | Izolační dutinka, Barva: bílá    |
| 0201692 | MPS-IH YE  | Izolační dutinka, Barva: žlutá   |
| 0201744 | MPS-MT     | Zkušební zástrčka                |
| 3032871 | PAI-4-N GY | Zkušební adaptér, Barva: šedá    |

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.