

# SPTA 1/ 8-3,5

Obj.č.: 1752162

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1752162>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 9 A, Jmenovité napětí: 200 V, Rozteč: 3,5 mm, Počet pólů: 8, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °, Barva: zelená

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 321013 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,00368 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 137 (CAT-1-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
02.10.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### rozměry / póly

|                |              |
|----------------|--------------|
| Délka          | 10 mm        |
| Měřítka rastru | 3,5 mm       |
| Rozměr a       | 24,5 mm      |
| Počet pólů     | 8            |
| rozměry kolíku | 0,6 x 1,0 mm |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| vzdálenost kolíků        | 3,5 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,1 mm |

**Technická data**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Rodina výrobků                     | SPTA 1/           |
| skupina izolačního materiálu       | I                 |
| zatěžovací rázové napětí (III/3)   | 2,5 kV            |
| zatěžovací rázové napětí (III/2)   | 2,5 kV            |
| zatěžovací rázové napětí (II/2)    | 2,5 kV            |
| Jmenovité napětí (III/3)           | 160 V             |
| jmenovité napětí (III/2)           | 200 V             |
| jmenovité napětí (II/2)            | 400 V             |
| Přípojka podle normy               | EN-VDE            |
| Jmenovitý proud $I_N$              | 9 A               |
| jmenovitý průřez                   | 1 mm <sup>2</sup> |
| Zatěžovací proud maximální         | 9 A               |
| Izolační materiál                  | PA                |
| Třída hořlavosti podle UL 94       | V0                |
| Délka odstranění izolace           | 8 mm              |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 150 V             |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 10 A              |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V             |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 10 A              |

**Data připojení**

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez vodiče, tuhý                                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Min. průřez vodiče, ohebný                                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez vodiče, ohebný                                               | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min  | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min.                                             | 24                   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max.                                             | 16                   |

|                      |    |
|----------------------|----|
| AWG podle UL/CUL min | 26 |
| AWG podle UL/CUL max | 16 |

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IEC/IEEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

### Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.