


# MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR

Obj.č.: 1953415

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1953415>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 3,5 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: SMD/THT/THR, Výrobek s pojistnou západkou. Délka pinu činí 2,6 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: <http://www.combicon.com>

## Údaje

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 919443 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                   |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                               |
| Váha brutto v kusech | 0,00242 kg                                                                                             |
| Informace v katalogu | Strana 219 (CAT-1-2013)                                                                                |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

|                |         |
|----------------|---------|
| Délka          | 13,3 mm |
| Výška          | 15,2 mm |
| Měřítka rastru | 3,5 mm  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Rozměr a                 | 7 mm         |
| Počet pólů               | 3            |
| rozměry kolíku           | 0,8 x 0,8 mm |
| vzdálenost kolíků        | 3,50 mm      |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,3 mm       |

#### Technická data

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rodina výrobků                     | MCDN 1,5/..-G1-RN-THR |
| skupina izolačního materiálu       | IIIa                  |
| zatěžovací rázové napětí (III/3)   | 2,5 kV                |
| zatěžovací rázové napětí (III/2)   | 2,5 kV                |
| zatěžovací rázové napětí (II/2)    | 2,5 kV                |
| jmenovité napětí (III/2)           | 160 V                 |
| jmenovité napětí (II/2)            | 250 V                 |
| Přípojka podle normy               | EN-VDE                |
| Jmenovitý proud $I_N$              | 8 A                   |
| Jmenovité napětí $U_N$             | 160 V                 |
| Zatěžovací proud maximální         | 8 A (Na každý pól)    |
| Izolační materiál                  | LCP                   |
| Třída hořlavosti podle UL 94       | V0                    |
| Barva                              | černá                 |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 150 V                 |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 8 A                   |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 150 V                 |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 8 A                   |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství


| Informace                 | Popis                    | Popis výrobku                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značení</b>            |                          |                                                                                                                                                   |
| 0805030                   | SK 3,5/2,8:SO            | Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,5 mm                                                                          |
| 0804109                   | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,81 mm |
| <b>Zástrčka / adaptér</b> |                          |                                                                                                                                                   |
| 1734634                   | CP-MSTB                  | Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu                      |

## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.