Výtah z online katalogu

PTSA 0,5/12-2,5-Z

Obj.č.:: 1990106

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1990106

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 2 A, Jmenovité napětí: 250 V, Rozteč: 2,5 mm, Počet pólů: 12, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °, Barva: zelená, Přesazené pájecí nohy, dvouřadé

Údaje

EAN	4 017918 973674
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00427 kg
Informace v katalogu	Strana 411 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.01.2004

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	12 mm
Výška	13,1 mm
Měřítko rastru	2,5 mm
Rozměr a	27,5 mm

Počet pólů	12
rozměry kolíku	0,4 x 0,75
vzdálenost kolíků	2,5 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1 mm

Technická data

Rodina výrobků	PTSA 0,5
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
jmenovité napětí (III/2)	250 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	2 A
jmenovitý průřez	0,5 mm²
Zatěžovací proud maximální	2 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	9 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	2 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	2 A

Data připojení


Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	20
AWG podle UL/CUL min	26
AWG podle UL/CUL max	20

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA
Vyžádané aprobace:	
Aprobace z:	


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Obrázek ukazuje 5pólovou variantu - klikaté spojování kolíky začíná na pravém pólu. Odlišné spojování na požádání.

Diagram



Zátěžový diagram pro 5 pólů; redukční faktor=1

Výkres v měřítku



Obrázek ukazuje 5pólovou variantu

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.