

# MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK

Obj.č.: 2697204


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2697204>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 16 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Páskem zabalené elektronické prvky SMD/THT/THR

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 040280 |
| Balení               | 100 ks                                                                                                |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,00728 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 309 (CAT-1-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Měřítka rastru    | 5 mm    |
| Rozměr a          | 15 mm   |
| Počet pólů        | 4       |
| rozměry kolíku    | 1 x 1   |
| vzdálenost kolíků | 5,00 mm |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,6 mm |
|--------------------------|--------|

#### Technická data

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Rodina výrobků                     | MSTBO 2,5/..-G1R-THR |
| skupina izolačního materiálu       | I                    |
| zatěžovací rázové napětí (III/3)   | 4 kV                 |
| zatěžovací rázové napětí (III/2)   | 4 kV                 |
| zatěžovací rázové napětí (II/2)    | 4 kV                 |
| jmenovité napětí (III/2)           | 320 V                |
| jmenovité napětí (II/2)            | 400 V                |
| Přípojka podle normy               | EN-VDE               |
| Jmenovitý proud $I_N$              | 16 A                 |
| Jmenovité napětí $U_N$             | 250 V                |
| Zatěžovací proud maximální         | 16 A                 |
| Izolační materiál                  | PA                   |
| Třída hořlavosti podle UL 94       | V0                   |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V                |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 12 A                 |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V                |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 10 A                 |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

#### Příslušenství


| Informace     | Popis       | Popis výrobku  |
|---------------|-------------|----------------|
| <b>Obecně</b> |             |                |
| 2199618       | CR MSTBO-G1 | Kódovací prvek |

## Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




## Diagram



# Výkres v měřítku



## Schématický výkres



## Osazení kolíků vpravo

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.