

Kontaktní lišta - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 9, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Product Features

- ✓ Další délky trnů na vyžádání
- ✓ Směr zasunutí rovnoběžný s osou vodiče
- ✓ W typy s odstupem pro umytí
- ✓ Standardní lišta s trny pro 320 V (III/2)

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918038748

Technical data

Rozměry

Délka	12 mm
Měřítka rastru	5,08 mm
Rozměr a	40,64 mm
rozměry kolíku	1 x 1 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MSTB 2,5/...-GF
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	400 V
Připojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	12 A
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PBT

Kontaktní lišta - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

Technical data

Všeobecné

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	9

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / GL / RS / IECCE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Kontaktní lišta - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

GL	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

RS

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A

Kontaktní lišta - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579


approvals

mm²/AWG/kcmil	



Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

CCA	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	



accessories

Záslepka

MSTB-BL - 1755477



Popisky svorek, potištěné

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Kontaktní lišta - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

accessories


Kódovací prvek

CR-MSTB - 1734401




Drawings

Vrtací schéma



Kontaktní lišta - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

Výkres v měřítku



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>