


Kontaktní lišta - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 3,81 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Product Features

- ✓ Varianty s pojistnými západkami pro zablokování zástrček s uzavíracími přírubami
- ✓ Lišty s trny s nízkou konstrukční výškou a kompaktními rozteči
- ✓ Směr zasunutí rovnoběžně a kolmo k desce plošných spojů
- ✓ Individuální kódování pólů zasunutím kódovacích profilů

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918050313

Technical data

Rozměry

Délka	9,2 mm
Měřítka rastru	3,81 mm
Rozměr a	3,81 mm
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MC 1,5/...-GF
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	250 V
Připojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PBT

Kontaktní lišta - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

Technical data

Všeobecné

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	2

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

Kontaktní lišta - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Jmenovité napětí UN	160 V

Kontaktní lišta - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

approvals

Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Popisky svorek, potištěné

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Kódovací prvek

CP-MSTB - 1734634



accessories

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 - 1841174



MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 - 1841190



Kontaktní lišta - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868


accessories

MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - 1841213




Drawings

Vrtací schéma



Kontaktní lišta - MC 1,5/ 2-GF-3,81 - 1827868

Diagram



Typ: MC 1,5/...-STF-3,81 s MC 1,5/...-GF-3,81

Výkres v měřítku

