# Kontaktní lišta - MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 - 1755804

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 9, Měřítko rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

## Product Features

- Provedení s a bez boční stěny
- Další délky trnů na vyžádání
- Směr zasunutí rovnoběžně a kolmo k desce plošných spojů
- Standardní lišta s trny pro 320 V (III/2)

## Key commercial data

| | |
|---|---|
| **package_quantity** | 100 |
| **GTIN** | 4017918029388 |

## Technical data

### Rozměry

| | |
|---|---|
| **Délka** | 8,6 mm |
| **Měřítko rastru** | 5,08 mm |
| **Rozměr a** | 40,64 mm |
| **rozměry kolíku** | 1 x 1 mm |
| **průměr vyvrtaného otvoru** | 1,4 mm |

### Všeobecné

| | |
|---|---|
| **Rodina výrobků** | MSTBVA 2,5/..-G |
| **skupina izolačního materiálu** | I |
| **zatěžovací rázové napětí (III/3)** | 4 kV |
| **zatěžovací rázové napětí (III/2)** | 4 kV |
| **zatěžovací rázové napětí (II/2)** | 4 kV |
| **Jmenovité napětí (III/3)** | 250 V |
| **jmenovité napětí (III/2)** | 320 V |
| **jmenovité napětí (II/2)** | 630 V |
| **Přípojka podle normy** | EN-VDE |
| **Jmenovitý proud $I_N$** | 12 A |
| **Zatěžovací proud maximální** | 12 A |
| **Izolační materiál** | PA |

# Kontaktní lišta - MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 - 1755804

## Technical data

### Všeobecné

| | |
|---|---|
| **Třída hořlavosti podle UL 94** | V0 |
| **Barva** | zelená |
| **Počet pólů** | 9 |

## classifications

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| **eCl@ss 4.0** | 272607xx |
| **eCl@ss 4.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.0** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 6.0** | 27260704 |
| **eCl@ss 7.0** | 27440402 |
| **eCl@ss 8.0** | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 3.0** | EC001121 |
| **ETIM 4.0** | EC002637 |
| **ETIM 5.0** | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| **UNSPSC 6.01** | 30211810 |
| **UNSPSC 7.0901** | 39121409 |
| **UNSPSC 11** | 39121409 |
| **UNSPSC 12.01** | 39121409 |
| **UNSPSC 13.2** | 39121409 |

## approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

### Approval details

**CSA**

| **Usegroups** | **B** | **D** |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 300 V | 300 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

# Kontaktní lišta - MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 - 1755804

## approvals

**UL Recognized**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 300 V | 300 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**cUL Recognized**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 300 V | 300 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**GOST**

**IECEE CB Scheme**

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**CCA**

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 250 V |

# Kontaktní lišta - MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 - 1755804

## approvals

| | |
|---|---|
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

cULus Recognized

## accessories

**Kódovací prvek**

CR-MSTB - 1734401



**Popisky svorek, potištěné**

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



**Záslepka**


MSTB-BL - 1755477



## Drawings

# Kontaktní lišta - MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 - 1755804

Vrtací schéma





Diagram

Typ: TFKC 2,5/...-ST-5,08 s MSTBVA 2,5/...-G-5,08

# Kontaktní lišta - MSTBVA 2,5/ 9-G-5,08 - 1755804

Výkres v měřítku




© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com