Výtah z online katalogu

GMVSTBR 2,5/ 4-ST-7,62

Obj.č.:: 1832549

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1832549

Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	4 017918 121938
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00932 kg
Informace v katalogu	Strana 336 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítko rastru	7,62 mm
Rozměr a	22,86 mm
Počet pólů	4
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm

Utahovací moment max	0,6 Nm

Technická data

Rodina výrobků	GMVSTBR 2,5/..-ST
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
jmenovitý průřez	2,5 mm²
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	7 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	250 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	12 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	2,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24

Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	1 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	1 mm²
AWG podle UL/CUL min	30
AWG podle UL/CUL max	12

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Značení		
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm

Zástrčka / adaptér


1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1828825	GIC 2,5/ 4-ST-7,62	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1766149	GMSTB 2,5/ 4-G-7,62	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení
1766259	GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení
1766589	GMSTBV 2,5/ 4-G-7,62	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení
1766796	GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.