

## VIP-2/SC/HD15SUB/F

Obj.č.: 2322401


Obrázek ukazuje 3patrovou, 44pólovou variantu se zdiřkovým konektorem


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322401>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a zdiřkovým konektorem D-Sub-Miniatur s vysokou hustotou, k montáži na nosné profily NS 35, počet pólů: 15, šířka: 44,9 mm



### Údaje

EAN	 4 046356 451703
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1108 kg
Informace v katalogu	Strana 539 (CAT-7-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
16.03.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	15
Šířka	44,9 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	45,1 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně

**Parametry připojení přípojka 1**

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Počet pólů	15
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

**Parametry připojení přípojka 2**

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	high density D-SUB zdiřkový konektor
Počet pólů	15

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace


cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


## Výkres/schéma

### Schéma zapojení



univerzální schéma zapojení

### Schématický výkres



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.