

# PT 1,5/ 5-PVH-5,0 BK

Obj.č.: 1987287

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1987287>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 5 mm,  
Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 928308 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,0057 kg                                                                                            |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
14.05.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

|                |       |
|----------------|-------|
| Měřítka rastru | 5 mm  |
| Rozměr a       | 20 mm |
| Počet pólů     | 5     |

### Technická data

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Rodina výrobků                  | PT 1,5/..-PVH       |
| Přípojka podle normy            | EN-VDE              |
| Jmenovitý proud I <sub>N</sub>  | 12 A                |
| Jmenovité napětí U <sub>N</sub> | 250 V               |
| jmenovitý průřez                | 1,5 mm <sup>2</sup> |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 15 A  |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 10 A  |

#### Data připojení

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý                                                      | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez vodiče, tuhý                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Min. průřez vodiče, ohebný                                                    | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez vodiče, ohebný                                                    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.         | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                               | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min.                                                  | 26                   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max.                                                  | 14                   |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný min                                        | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný max                                        | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min                                   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max                                   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max    | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                               | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| AWG podle UL/CUL min                                                          | 26                   |
| AWG podle UL/CUL max                                                          | 12                   |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.