

# URELG 3

Obj.č.: 2820136

Vyobrazení ukazuje varianty s různým počtem pólů


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2820136>

Základna relé se šroubovými svorkami, pro nosnou lištu NS 32 a NS 35/7.5, se zakončovacím krytem, pro konektory ST-REL..., ST-OV... a ST-OE..., 3-pólové

## Údaje

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 076788 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                   |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                               |
| Váha brutto v kusech | 0,03058 kg                                                                                             |
| Informace v katalogu | Strana 404 (CAT-7-2013)                                                                                |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Počet pólů             | 3                                              |
| Jmenovité napětí $U_N$ | 400 V (Napětí je určeno propojovací zástrčkou) |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Jmenovitý proud $I_N$ | 16 A (Proud je určen propojovací zástrčkou) |
| Barva                 | šedá                                        |
| Izolační materiál     | PA                                          |
| Šířka                 | 20,8 mm                                     |
| Výška                 | 42,5 mm                                     |
| Hloubka               | 112 mm                                      |

**Data připojení**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, tuhý     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Min. průřez vodiče, ohebný   | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, ohebný   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24                  |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12                  |
| Způsob připojení             | Šroubové připojení  |
| Délka odstranění izolace     | 9 mm                |
| Závit šroubu                 | M3                  |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST, DNV

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


**Příslušenství**

| Informace     | Popis        | Popis výrobku                                           |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b> |              |                                                         |
| 1201442       | E/UK         | Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5 |
| <b>Můstky</b> |              |                                                         |
| 2820916       | DB 50- 90 BK | Drátový můstek, Barva: černá                            |

|         |              |                              |
|---------|--------------|------------------------------|
| 2821180 | DB 50- 90 BU | Drátový můstek, Barva: modrá |
| 2820929 | DB 50- 90 GY | Drátový můstek, Barva: šedá  |


### Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Schématický výkres

---



- 1 = propojovací konektor
- 2 = kódování
- 3 = kryt
- 4 = blok základních svorek

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.