


DFK-PC 16/ 4-STF-10,16

Obj.č.: 1703470

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1703470>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 76 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 10,16 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný

Údaje

EAN	 4 017918 994396
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,05574 kg
Informace v katalogu	Strana 583 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
27.11.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	10,16 mm
Rozměr a	30,48 mm
Počet pólů	4
Závít šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,7 Nm

Utahovací moment max	1,8 Nm
----------------------	--------

Technická data

Rodina výrobků	DFK-PC 16/...-ST
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	76 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
jmenovitý průřez	16 mm ²
Zatěžovací proud maximální	76 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A6
Délka odstranění izolace	12 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	55 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	55 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	16 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	16 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	16 mm ² Pouze ve spojení s CRIMPFOX 16 S
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,5 mm ²
	16 mm ² Pouze ve spojení s CRIMPFOX 16 S
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18

Průřez vodiče AWG/kcmil max.	6
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,75 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	6 mm ²
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	6

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Diagram




Zátěžová křivka pro: PC 16/...-ST-10,16 s DFK-PC 16/...-ST-10,16


Výkres v měřítku



Výřez plechu u zajištění.



Výřez plechu u šroubového uzávěru.



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.