

KDS10/SO- 9 NZ

Obj.č.: 1990588

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1990588>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 76 A, Jmenovité napětí: 320 V, Rozteč: 10 mm, Počet pólů: 9, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °

Údaje

EAN	 4 017918 953461
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,14502 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	36,8 mm
Měřítka rastru	10 mm
Rozměr a	80 mm
Počet pólů	9
rozměry kolíku	1 x 0,9 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,2 Nm
Utahovací moment max	1,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	KDS10
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	76 A
jmenovitý průřez	10 mm ²
válečkový kalibr	B 6
Délka odstranění izolace	12 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	250 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	65 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	65 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	5 A

Data připojení

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	6
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	6 mm ²
AWG podle UL/CUL min	24
AWG podle UL/CUL max	6

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, SEV, GL, CCA

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.